

Ürün Kodu / Product Code  
4370-036 & 3604 & 5980-0001



| 4370-036<br>AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION |             | 3604-000<br>AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION  |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|
| AMBALAJ BİRİMİ /<br>PACKAGING UNIT                  | ADET / PCS  | AMBALAJ BİRİMİ /<br>PACKAGING UNIT                   | ADET / PCS  |
| AMBALAJ MİKTARI /<br>PACKAGING QUANTITY             | 5000        | AMBALAJ MİKTARI /<br>PACKAGING QUANTITY              | 300         |
| PAKETLEME ŞEKLİ /<br>PACKAGING TYPE                 | KOLİ / BOX  | PAKETLEME ŞEKLİ /<br>PACKAGING TYPE                  | KOLİ / BOX  |
| 3604-915<br>AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION |             | 5980-0001<br>AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION |             |
| AMBALAJ BİRİMİ /<br>PACKAGING UNIT                  | METRE / MTR | AMBALAJ BİRİMİ /<br>PACKAGING UNIT                   | METRE / MTR |
| AMBALAJ MİKTARI /<br>PACKAGING QUANTITY             | 600         | AMBALAJ MİKTARI /<br>PACKAGING QUANTITY              | 200         |
| PAKETLEME ŞEKLİ /<br>PACKAGING TYPE                 | TOP / ROLL  | PAKETLEME ŞEKLİ /<br>PACKAGING TYPE                  | TOP / ROLL  |



| NO.      | NEW NO. | DESCRIPTION       | L X B X H         | FLANGE | REQUEST | MATERIAL | COLOUR | PU  | PQ               |
|----------|---------|-------------------|-------------------|--------|---------|----------|--------|-----|------------------|
| 4370-036 |         | board: 30 x 40 mm | 40 x 30.00 x - mm |        | X       | POM      | ●      | req | 1 EP -<br>20 car |



| NO.      | NEW NO. | DESCRIPTION                    | L X B X H              | FLANGE | REQUEST | MATERIAL | COLOUR | PU  | PQ               |
|----------|---------|--------------------------------|------------------------|--------|---------|----------|--------|-----|------------------|
| 3604     |         | anchor rod,<br>Ø 4.5x5.4 mm    | ** x 5.4 x 4.5 mm      | *      | X       | PP       | ●      | req | 1 EP -<br>20 car |
| 3604-000 |         | anchor rod,<br>Ø 4.5x5.4 mm    | 1,200 x 5.4 x 4.5 mm   | 20.0   | X       | PP       | ●      | req | 1 EP -<br>20 car |
| 3604-005 |         | anchor rod,<br>Ø 4.5x5.4 mm    | 1,200 x 5.4 x 4.5 mm   | 40.0   | X       | PP       | ●      | req | 1 EP -<br>20 car |
| 3604-006 |         | anchor rod,<br>Ø 4.5x5.4 mm    | 1,200 x 5.4 x 4.5 mm   | 15.0   | X       | PP       | ●      | req | 1 EP -<br>20 car |
| 3604-009 |         | anchor rod,<br>Ø 4.5x5.4 mm    | 1,200 x 5.4 x 4.5 mm   | 80.0   | X       | PP       | ●      | req | 1 EP -<br>20 car |
| 3604-491 |         | anchor rod,<br>with marks/cuts | 490 x 5.4 x 4.5 mm     | 40.0   | X       | PP       | ●      | req | 1 EP -<br>20 car |
| 3604-915 |         | anchor rod,<br>Ø 4.5x5.4 mm    | on rolls x 5.4x 4.5 mm | 15.0   | X       | PP       | ●      | req | 1 EP -<br>20 car |
| 3604-920 |         | anchor rod,<br>Ø 4.5x5.4 mm    | on rolls x 5.4x 4.5 mm | 20.0   | X       | PP       | ●      | req | 1 EP -<br>20 car |
| 3604-925 |         | anchor rod,<br>Ø 4.5x5.4 mm    | on rolls x 5.4x 4.5 mm | 25.0   | X       | PP       | ●      | req | 1 EP -<br>20 car |
| 3604-955 |         | anchor rod,<br>Ø 4.5x5.4 mm    | on rolls x 5.4x 4.5 mm | 55.0   | X       | PP       | ●      | req | 1 EP -<br>20 car |















| NO.       | NEW NO. | DESCRIPTION                               | L X B X H               | FLANGE | REQUEST | MATERIAL | COLOUR | PU  | PQ               |
|-----------|---------|-------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|--------|-----|------------------|
| 5980-0001 |         | with hole punchings, for clip<br>4370-036 | on rolls x 80.00 x - mm |        | X       | PP       | ●      | req | 1 EP -<br>30 rls |

|                                  | CLIPFIX                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | CLIPFIX <sup>single</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich<br>Area of use | Rückenlehnen<br>Back rests                                                                                                                                                                                 | Sitzflächen<br>Seatings                                                                                                                                                                                  | Form-/Schnittschaum<br>Moulded/cut foam                                                                                                                                                                                                                            | Formschaum<br>Moulded foam                                                                                                                                                                                                                 |
| Nr.<br>No.                       | 4370-032, 4370-033,<br>4370-034                                                                                                                                                                            | 4370-032, 4370-033,<br>4370-034                                                                                                                                                                          | 4370-032, 4370-033,<br>4370-034,<br>4370-031 + 0956-140,<br>4370-036 + 0956-140                                                                                                                                                                                    | 4370-031,<br>4370-036                                                                                                                                                                                                                      |
| Beispiel<br>Example              |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
| Befestigung<br>Attachment        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Antackern auf Holz- und Metallrahmen geeignet</li> <li>• suitable for stapling on wooden and metal frames</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Nähen auf Vlies</li> <li>• for sewing on non-woven</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Einschäumen oder Kleben in Schnittschaum</li> <li>• for foaming or glueing between foam layers</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Einschäumen</li> <li>• for foaming</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| Anwendung<br>Application         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• für lineare Abheftungen</li> <li>• ersetzt Abheftbänder und -schlaufen</li> <li>• for straight tuftings</li> <li>• substitutes tufting tapes and loops</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• für lineare Abheftungen</li> <li>• optische Trennung von Sitzflächen</li> <li>• for straight tuftings</li> <li>• optical separation of seating units</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• für lineare Abheftungen</li> <li>• kann schon bei der Konfektion der Sitzpolster eingearbeitet werden</li> <li>• for straight tuftings</li> <li>• can be incorporated into the seat cushion during manufacture</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• für verschiedene Clip-abstände</li> <li>• für Bogenabheftungen mit Radien bis unter 20 mm</li> <li>• for different clip distances</li> <li>• for arc tuftings with radii down to 20 mm</li> </ul> |
| TieDown Nr.<br>TieDown no.       | 3694, 3604<br>3694, 3604                                                                                                                                                                                   | 3694, 3604<br>3694, 3604                                                                                                                                                                                 | 3604<br>3604                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |


### Avantajları / Advantages









- **Zamandan tasarruf sağlar.**  
Saves time.
- **Dokumasız şerit kullanılarak kumaş veya deri tasarrufu sağlar.**  
Saves fabric or leather by using a nonwoven strip.
- **Hassas, doğrusal ve hatta derin işleme ve görünüm sağlar**  
Provides precise, straight, linear and deep-in-line processing and appearance.
- **'Klik' sesi geldiğinde doğru montaj olduğunu işaret eder.**  
When the 'click' sound comes, it indicates that is the correct assembly.











☒ **Siyah bağlantı parçasının ahşap zemin üzerine sabitlenmesi**  
*Fixing the black tie-down part onto the wooden surface*

☒ **Sünger ve kumaşın yerleştirilmesiyle birlikte montaj görünümü**  
*Mounted appearance by placing the foam and fabric*

☒ **Koltuk oturma yüzeyinde uygulamanın genel görünümü**  
*General appearance of the application on the seating surface*

☒ **Kumaş veya destek malzemesindeki montaj noktası**  
*Mounting point on the fabric or support material*

☒ **Kelebek klipsin bağlantı parçasına takılmadan önceki hali**  
*Butterfly clip appearance before being attached to the tie-down part*

☒ **Klipsin yerleştirilmiş ve sabitlenmiş son hali**  
*Final position of the clip after being installed and fixed*

☒ **Kelebek Klipslerin Sabitlenmesi**  
*Fixing the butterfly clips*

☒ **Montaj Noktalarının Hazırlığı**  
*Preparing the mounting points*

☒ **Destek Şeridinin Sünger Üzerine Yerleştirilmesi**  
*Placing the support strip onto the foam*

☒ **İlk Sünger Parçasının Yerleştirilmesi**  
*Inserting the first piece of foam*

☒ **İkinci Sünger Parçasının Yerleştirilmesi**  
*Inserting the second piece of foam*

☒ **İki Sünger Parçasının Birleştirilmiş Hali**  
*Final assembly of the two foam pieces*

**Bu sistemle/With this system:**

- **Yapıştırıcıya ihtiyaç duyulmadan** kelebek klipslerle sabitleme yapılabilir.  
*It can be fixed with butterfly clips **no need for glue**.*
- Sünger parçaları **hızlı ve düzenli** şekilde bir araya getiriliyor.  
*Foam pieces are connected **quickly and neatly**.*
- Ortaya çıkan sonuç **düzgün, sabit ve güvenli bir bağlantı** oluyor.  
*The result is a **clean, stable, and secure connection***